



Fundamente für Kunststoffmaste

*) Pflegekante nur bei unbefestigter Oberfläche ausführen

Artikelnummer	Masttyp	Ausleger	Lichtpunkthöhe	Mastlänge	Eingrabtiefe	Hülseentiefe	Hülsendurchmesser
1700762	K1/5,2	-	4,0 m	5,2 m	1,2 m	0,55 m	0,30 m
1700763	K1/6,3	-	5,0 m	6,3 m	1,3 m	0,65 m	0,40 m
1700764	K1/7,9	-	6,5 m	7,9 m	1,4 m	0,75 m	0,40 m
1700765	K1/9,6	-	8,0 m	9,6 m	1,6 m	0,95 m	0,50 m
1700766	K1/11,8	-	10,0 m	11,8 m	1,8 m	1,15 m	0,50 m
1700767	K2/7,9	ja	6,5 m	7,9 m	1,4 m	0,75 m	0,50 m
1700768	K2/9,7	ja	8,0 m	9,7 m	1,7 m	1,05 m	0,50 m
1700769	K2/11,8	ja	10,0 m	11,8 m	1,8 m	1,15 m	0,50 m